

**GARANT Vap Tap-maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, MF: 18X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132885 18X1,5
GTIN	4069515002110
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan anvendes **processikkert** i en **bred vifte af materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof med** øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Bemærk:

med 4 skær.

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M18 × 1,5
Norm	DIN 374
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	54 mm
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaftfirkant □	11 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevind-Ø	18 mm
Gevindtype	MF

Samlet længde L	110 mm
Kernehul-Ø	16,5 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	uden
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Datablad

våd, maximal

egnet