

Garant**Drejevendeskersplatte VC.T 110304, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261454 HB7020-2
GTIN	4069515022590
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 350 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Datablad

Spånbryder	SM
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning