

Garant**Drejevendeskersplatte SCMT 120408, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7035-2
GTIN	4069515021005
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Type	HB7035-2
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	SS
ISO-kode, vendeskersplatte	SCMT 120408
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning