

Garant**Drejevendeskærsplatte DNMG 150604, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250760 HB7010-2
GTIN	4069515017046
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Skæremateriale	HM
Type	HB7010-2
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Datablad

Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning