

Garant**Drejevendskærsplatte KNUX 160410L, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251038 HB7020-2
GTIN	4069515017404
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7020-2
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	SM
Skæremateriale	HM
Spånbryder	2,2 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 370 m/min
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410L
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning