

Garant**Drejevendskærsplatte TC.T 16T304, til middel bearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB7020-2
GTIN	4069515021692
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Type	HB7020-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	110 - 350 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Antal skift/skær	3
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Datablad

Tilspænding f	0,08 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning