

Garant**Drejevendeskersplatte CCMT 120408, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260066 HB7035-2
GTIN	4069515019606
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7035-2
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskersplatte	CCMT 120408

Datablad

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning