

Garant**Drejevendeskersplatte SCMT 120404, til sletbearbejdning****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260748 HB7010-2
GTIN	4069515020909
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskersplatte	SCMT 120404
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Datablad

Type	HB7010-2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning