

Garant**Drejevendeskersplatte WNMG 080408, til middel bearbejdning, Wiper****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252071 HB7020-2
GTIN	4069515018920
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 420 m/min
Skæremateriale	HM
Spånbryder	WSM
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Type	HB7020-2
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskersplatte	WNMG 080408
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning