

**Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 400Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	655017 400
GTIN	4018754357970
Artikelklasse	60N

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrølig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruring og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).

Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Highlights:

- **Nem integration af momentnøglen i HCT-brugerstyring.**
- **Trådløs udførelse af Bluetooth®-opdateringer til HCT Adapter.**
- **Open Protocol-interface via HCT Windows-appen.**
- **Kan anvendes med vores GARANT momenttestapparat HCT og supplerende HCT-funktioner (First Peak-tilstand med samtidig visning af målte værdier for MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT og GARANT momenttestapparatet HCT på displayet på testapparatet).**
- **Elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle med ægte, mekanisk udløsning.**

Fordel:**HCT – Hoffmann Group Connected Tools**

Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:

- **Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.**
- **Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.**
- **Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.**

- **Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.**

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formelen:

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 til str. 1000 i stabil stålkasse) og 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Bemærk:

- **Et passende akku finder du under Stahlwille-nummer 54101195.**
- **En passende ladeholder finder du under Stahlwille-nummer 54100060.**

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	O3
Kalibrering	O5
Kalibrering	O1
Batteritype	LR3
Emballage	i stålpladekasse
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	lbfft
Reverserbar aflæsning	lbfin
Samlet længde L	687 mm
Maks. moment	400 Nm
Armlængde uden indstiksværktøj [l_1]	631 mm
Momentområde	40 - 400 Nm
Antal medfølgende batterier	4
Trådløs anvendelse	HID (Human Interface Device)

Trådløs anvendelse	HCT Mobile App
Trådløs anvendelse	HCT Windows App
Måleværktøj	elektronisk
Data, kan logges	ja
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	656 mm
Værktøj, kan udskiftes	Indstiksværktøj
App-integration	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Energiforsyning	Batteridrevet
Testprotokol	Producentens testrapport
Holder til indstiksværktøj	14×18 mm
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Tilslutningsform	til indstiksværktøj (firkantsholder)
Interface	USB-interface
Interface	Bluetooth®-interface
Feedback	udløsning
Display	digital
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Vægt	1765 g
Opløsning	0,1 Nm
Målemetode	Moment
Målemetode	Drejningsvinkel
Målenøjagtighed, drejevinkel	±1 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Justeret centermål ved momentnøgle [L ₂]	25 mm
Målenøjagtighed, moment	±2 %

Serie	DAPTIQ®
Serie	HCT
Serie	MANOSKOP® 766
Produkttype	Momentnøgler

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/655017-400>