

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 4
Fjederstiftsæt	259047 3
ISO-kode holder	PDJNR/L 1616H11
Knæledsskrue	259018 6
Hovedlængde L ₁	25 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Skaftstørrelse	16 mm
Knæled	259015 7
Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	259031 7
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 7	259015 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500