

**Pro Eco skærholder PCLNR 95°, til vendeskærsplatter PC., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250044 20/12
GTIN	4069515004008
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Målrettet køling på skæret.

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Plattestørrelse	12 mm
Skafstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Funktionsbredde L ₄	31 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
ISO-kode holder	PCLNR/L 2020K12
Underlagsplatte	259034 1
Knæled	259016 1
Knæledsskrue	259019 1
Hovedlængde L ₁	26 mm
Serie	Pro Eco

Fjederstift	259045 1
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/250044-20/12>