

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250611 32/15 |
| GTIN | 4045197654625 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Fjedersæt | 259044 2 |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. |
| Underlægsplade | 259031 28 |
| Knæledsskrue | 259018 7 |
| Knæled | 259015 8 |
| Hovedlængde L ₁ | 36 mm |
| Skaftstørrelse | 32 mm |
| Plattestørrelse | 15 mm |
| ISO-kode holder | PDJNR/L 3232P15 |
| Funktionsbredde L ₄ | 40 mm |
| Fjederstiftsæt | 259047 2 |
| Samlet længde L | 170 mm |
| Norm | Fabriksnorm |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Knæledsskrue Type 7 | 259018 7 |
| Fjedersæt10 dele Type 2 | 259044 2 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm | 674242 3 |
| Knæled Type 8 | 259015 8 |
| Underlagsplatte Type 28 | 259031 28 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 2 | 259047 2 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |