

**CNMG 120408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

CNMG 120408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	PS
Tilspænding $f$	0,15 - 0,35 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	1 - 3,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning