

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250610 20/11
GTIN	4045197650498
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjederstiftsæt	259047 3
Hovedlængde L ₁	28 mm
Fjedersæt	259044 4
Knæledsskrue	259018 6
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Knæled	259015 7
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020K11
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259031 7
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 7	259031 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 7	259015 7
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500