

**Kileklemme, smalt design glat, Gevind M x længde L: M8X25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370026 M8X25
GTIN	4059245032693
Artikelklasse	37K

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Kileflader frembringer store spændekræfter.
- Kileklemmer kan bruges i gevindhuller eller T-riller.
- Når spændeskruen er skruet ind, presser spændesegmenterne mod emnerne.
- Et aflangt hul i den dobbelte kile giver mulighed for bevægelse og tolerancekompensation. Forskydningsafstand: M8 = $\pm 0,5$ mm; M10 og M12 = $\pm 1,0$ mm; M16 = $\pm 1,5$ mm.
- Kileklemmer er velegnede til flere samtidige opspændinger.

Materiale:

Dobbelt kile og spændesegmenter hærdet stål, hærdet, sort.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M8
Længde L	25 mm
Bredde B	24 mm
Højde E	2 mm

Datablad

Højde C	15 mm
A maks.	33,5 mm
A min.	30,5 mm
Maks. spændekraft	15 kN
Produkttype	Nedholderspænder