


**DNMG 150608, Type: SW05**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Artikelklasse	25E

**Beskrivelse**

DNMG 150608 SW05 Type: str. 5  
 Spånbryder: MQ  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	Ti
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,3 mm/o
Spånbryder	MQ
Type	str. 5

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning