

**BMT-borestangsholder, BMT: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319887 60
GTIN	4069515004633
Artikelklasse	32U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.**
- **Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.**
- **Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.**

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendepladebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

FOCUS CNC: FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

MT EVO: T25; T32

TAKISAWA: TS#3000 T12 (3 notsten); TS#4000 T12 (3 notsten); TS#5000 T12 (3 notsten)

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Teknisk beskrivelse

l_1	120 mm
h_1	108 mm
L_1	84 mm
L_3	25 mm
Z	70 mm
x	80 mm
d_a	40 mm
L_2	94 mm
Produkttype	Stålholder