

**Garant**
**CC.T 060204, Type: HB7020**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 060204 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

### Teknisk beskrivelse

Spånbryder	SS
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 2,5 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning