

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 7
Fjedersæt	259044 2
Hovedlængde L ₁	35 mm
Underlægsplade	259031 28
Plattestørrelse	15 mm
ISO-kode holder	PDJNR/L 2525M15
Skaftstørrelse	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 8
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 7	259018 7
Knæled Type 8	259015 8
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500