


Garant**CC.T 060202, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260050 HB7020
GTIN	4045197699275
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CCMT 060202 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,05 - 2,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 400 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 2,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 400 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm

Spånbryder	SS
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning