

**Riflefræseværktøj Længdedrejning af universal, Skaftstørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290198 10
GTIN	
Artikelklasse	29H

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulær opbygning: Kan anvendes universelt som højre- og venstreversion.

HM-løbebøsninger af hensyn til forhøjet slidstyrke.

Hurtig værktøjsindstilling takket være indstillingsspindel.

Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.

Teknisk beskrivelse

til rouletterings-Ø d ₁	15 mm
HM-bøsning, dækskive, skrue	299920 11
til rouletteringsborings-Ø d ₂	8 mm
til rouletteringsbredde b	4 mm
Arbejdsområde	3 - 50 mm
Skæreretning	Venstre og højre
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BL30°
Til rouletteringsprofil	RBL30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RBR45° 1×BL15°
Til rouletteringsprofil	RBL45° 1×BR15°
Til rouletteringsprofil	RBR30° 1×AA
Til rouletteringsprofil	RAA 1×BR30°

Produkttype

Rouletteringsværktøj