

Garant**Roterende pinol med trykvisning og forlænget spids, Morsekonus: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321780 3
GTIN	4069515008396
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- Det indstillede tryk (spændekraft) kan aflæses i kN direkte på manometer-kontrolglasset.
- Kort, stabilt design med lang akse. Værktøjet er hærdet og finslebet.
- Præcisionslejer til høj aksial belastning og høj rundløbsnøjagtighed.
- Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
- Længdeudligning med fjeder.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden for bestemte grænser for enten at undgå at deformere emner eller for at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.

- Som pinol til medbringerpinoler nr. 327400 - 327403, 327455 - 327465, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
- Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
- Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
- Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.

Teknisk beskrivelse

Maks. aksial spændekraft	650 daN
Maksimal rundløbsfejl	0,01 mm
Spidslængde C	43 mm
Nyttelængde B	124 mm

Datablad

Største spids-Ø 60° A	12 mm
Til emnevægt	300 kg
Hus-Ø D	66 mm
Største spids-Ø 30° A	28 mm
Morsekonus	MK3
Fjedervandring	2 mm
Produkttype	Centrerspids