


**DNMG 150604, Type: SW05**

**Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250696 SW05   |
| GTIN                | 4960664629701 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Beskrivelse**

DNMG 150604 SW05 Type: str. 5  
 Spånbryder: MQ  
 Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1 mm  
 Tilspænding  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/o  
 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivelse**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Tilspænding $f$                          | 0,05 - 0,3 mm/o |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 50 - 140 m/min  |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,2 - 1 mm      |
| Primær anvendelse                        | Ti              |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig    |
| Spånbryder                               | MQ              |
| Hjørneradius                             | 0,4 mm          |
| Type                                     | str. 5          |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Slet-/skrubbearbejdning    | Sletbearbejdning              |
| Skæremateriale             | HM                            |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMG 150604                   |
| Antal skift/skær           | 4                             |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |