

**Holder M-Drill, Skaft: MK3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080750 MK3
GTIN	4069515008587
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

M-Drill spændetangpatronerne er udstyret med en aluminiumskølering med borer, der effektivt afleder varmen, der genereres under friktionsboring. Som følge heraf ledes der ingen varme ind i maskinspindlen.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680 25.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

ER-spændenøgle	25
Udvendig Ø D	42 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm

Datablad

Ekstra ER-spændemøtrik	25
Til ER-spændetænger	25
Spændeområde	1 - 16 mm
Produkttype	Spændetangspatron