

Garant**Klemholder forkrøppet – udvendig 90°, Venstre, Skaftbredde b: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273806 16
GTIN	4045197499998
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem stiv tilslutning og præcis fastspænding takket være den tandede kontaktoverflade mellem skæregreb og klemmeholder.**
- **Til sikring af den optimale forbindelse er den maksimale tilspændingsmoment på monteringskruen på skaftet.**
- **Højeste positionsnøjagtighed samt højeste modstand mod aksiale og radiale skærekrafter.**

Passer til :

Skærholder nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Skæreholder skal bestilles separat.

Hovedlængde L₁: 20,5 mm

Samlet længde L: 110 mm

L₂: 29 mm

Skrue: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivelse

Skaftbredde b	16 mm
L ₂	29 mm
Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Skrue	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Samlet længde L	110 mm
Indsatstype	Venstre
Produkttype	Klemholder

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9
8 mm-klinge, med magnet med 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
PrecisionBit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25