

**5-akset skruestik TeleCentric, Type: 70****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 361255 70     |
| GTIN                | 4250364404709 |
| Artikelklasse       | 34A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Optimal til brug på 5-akse-bearbejdningscentre.
- Mulighed for konventionel opspænding og grebsspænding.
- Teleskopspindel, interferenskontur forbliver uændret.
- Centrisk, enkel programmering uden nulpunktforskydning.
- Emnets tilgængelighed uafhængig af spændvidden.
- Symmetrisk konstruktion = emnet forbliver i midten og parallelt, materialets overmål fordeles symmetrisk.
- Bakkeskift uden værktøj takket være hurtiglukning inden for 10 sekunder / bakkepar.
- Konstant spændekraft vha. teleskopspindel med lavt vedligeholdelsesbehov.
- Som standard med holderboringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200.
- Integreret skalaring til finjustering af centrumspøposition.
- Spændekraft 30 kN ved 45 Nm lineært.

**Leveringsomfang:**

Håndsving, Quick Start-vejledning.

**Specialtilbehør:**

Momentnøgle nr. 656050 str. 120, 6-kant-skruebit nr. 643330 str. 14, bakker nr. 361258 – 361264, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M10/138. Bakker nr. 361258– 361260, spændejern nr. 360750 str. 125/160, fikserings- og fastspændingssæt nr. 360530, spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M/138.

## Teknisk beskrivelse

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Spændeområde S1                 | 9 - 85 mm             |
| Bredde B                        | 94 mm                 |
| Spændekraft op til maks.        | 30 kN                 |
| Nøglestørrelse, mål             | 14 mm                 |
| Maks. moment                    | 45 Nm                 |
| Spændeområde S2                 | 66 - 135 mm           |
| Højde h                         | 27,1 mm               |
| Længde L                        | 286 mm                |
| Notbredde n H7                  | 20 mm                 |
| Farvekode til passende tilbehør | TeleCentric           |
| Serie                           | TeleCentric           |
| Basisenhedshøjde c              | 168,9 mm              |
| Vægt                            | 17,5 kg               |
| Udførelse                       | Nulpunktsspændesystem |
| Produkttype                     | Maskinskruestik       |

## Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/361255-70>