



## Krympepatron, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 16mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302288 16
GTIN	
Artikelklasse	33W

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

Glasperleblæst.

#### Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

### Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	34 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50

Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50