

**Friktionsbor, fladt (uden krave), langt, Inox, Gevind: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080758 M10
GTIN	4069515014342
Artikelklasse	BAW

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.

Friktionsbor, fladt (uden krave), til brug i materialer af rustfrit stål.

Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Særligt egnet til rustfrit stål.

Passer til:

HOLEX ER-spændetænger nr. 308964.

ER-spændenøgle nr. 309680.

HOLEX-rulletap nr. 139130 eller nr. 139180.

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	9,3 mm
Skaft-Ø	10 mm
Anbefalet omdrejningstal	2100 min ⁻¹

Datablad

Materialetykkelse	0,7 - 3 mm
Anbefalet dreveffekt	1,7 kW
Til gevind M	M10
Produkttype	Friktionsbor