

**CNMG 160616, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Spånbryder	PH
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning