

LOCTITE.**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 577**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083321 577
GTIN	5010266011998
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærkning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Øjeblikkelig tætningsvirkning mod lave tryk, egnet til alle metaller.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer
Til gevindstørrelse op til	M80
Funktionsstyrke efter	1 h

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
min. løsdrejningsmoment	33 Nm
Producentbetegnelse	LOCTITE 577
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 180 °C
Maks. spaltemål	0,25 mm
Dynamisk viskositet	70000 - 130000 mPas
Kemisk basis	Dimethakrylatester
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farve	gul
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til materiale	Metal
Håndfasthed efter	20 min
Flammepunkt	93 °C
Form	flydende
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Styrkeklasse	Mellempast
Tæthed	1,15 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel