

**Drejevendeskersplatte CNMG 160616, til skrubbebearbejdning, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250378 CA510
GTIN	4960664697199
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Spånbryder	PH
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	CA510
Slet-/skrubbebearbejdning	Skrubbebearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskersplatte	CNMG 160616
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning