

**Garant****Krympepatron, SK 50 A = 120, Spænde-Ø D1: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302305 18
GTIN	4045197288646
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Mit RFID / balluffchip-boring.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Udvendig Ø D	41 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308740 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50

Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1