

**CNMM 120408, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250491 CA510
GTIN	4960664697267
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 120408 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PX

Skæredybde a_p : 1 - 11 mm

Tilspænding f : 0,25 - 0,9 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Spånbryder	PX
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning