

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Infotekst:**

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 1620X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 33 mm

Samlet længde L: 80 mm

Underlægsplade: 259031 12

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	PDJNR/L 1620X11

Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
Knæled	259015 4
Underlægsplade	259031 12
Skaftstørrelse	16 mm
Knæledsskrue	259018 4
Fjeder	259046 2
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	80 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskruer Type 4	259018 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Fjeder Type 2	259046 2
Underlagsplade Type 12	259031 12
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 4	259015 4