

duMONT

Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 3A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290405 3A
GTIN	662600444020
Artikelklasse	29J

Beskrivelse

Anvendelse:

Til fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885.

Leveringsomfang:

Rømmenål og indlæg hertil.

Bemærk:

- Ved kraftigere materialer skal antallet af gennemgange forhøjes eller også skal der anvendes specialrømmenåle (på forespørgsel).
- Efter 1. og 2. af tre arbejdsgange skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.
- Coatede rømmenåle og rømmenåle med tommemål kan leveres på forespørgsel.
- RØMMEPRESSER finder du i bind 2 (Hånd- og måleværktøj).
- Str. 28, 32 og 36 fås på forespørgsel med kort leveringstid.

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 127 mm

Kilenotbredde: 3 mm

Kilenotdybde: 1,4 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 8 - 10 mm

Rømmelængde i stål: 6 - 30 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 300 kg

Teknisk beskrivelse

Kilenotbredde	3 mm
Nålelængde	127 mm
Antal arbejdsgange	2
Kilenotdybde	1,4 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	300 kg
Til borings--Ø jfr. DIN 6885	8 - 10 mm
Rygbredde	3,25 mm
Rømmelængde i stål	6 - 30 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

Indlæg til stødrømmenål nr. 290405 – 407 Type 3A

290410 3A