

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250604 20/11
GTIN	4045197650276
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Infotekst:

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 2020X11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 33 mm

Samlet længde L: 92 mm

Underlægsplade: 259031 12

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	11 mm

Fjeder	259046 2
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Knæled	259015 4
Knæledsskrue	259018 4
Hovedlængde L ₁	33 mm
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020X11
Skafstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259031 12
Samlet længde L	92 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjeder Type 2	259046 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplade Type 12	259031 12
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 4	259015 4
Knæledsskrue Type 4	259018 4