

Garant**Skærehoved QuickTurn, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DDJNR/L 2525M11

passende vendeskærsplatter: DN.. 1104..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 48,5 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259031 8

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2525M11
Underlægsplade	259031 8
Hovedlængde L ₁	48,5 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	11 mm

Spændejern	259038 6
Skrue til underlagsplatte	259025 5
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 8	259031 8
Spændejern Type 6	259038 6
Skrue til underlagsplatte	259174
Skrue til underlagsplatte Type 5	259025 5
Underlagsplatte	259211
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskrueetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændejern	259350