

Garant**Krympepatron slank, SK 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302344 6
GTIN	4045197505415
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**

Anvendelse:

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Udvendig Ø D	30,9 mm
Adapter	SK 50 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue, med kølekanalboringer Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50