

Garant**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Infotekst:

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 2020H15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 41 mm

Samlet længde L: 100 mm

Underlægsplade: 259031 13

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 5
ISO-kode holder	PDJNR/L 2020H15

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259031 13
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Fjeder	259046 1
Skafstørrelse	20 mm
Knæled	259015 5
Hovedlængde L ₁	41 mm
Plattestørrelse	15 mm
Samlet længde L	100 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskruer Type 5	259018 5
Underlagsplade Type 13	259031 13
Knæled Type 5	259015 5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Fjeder Type 1	259046 1