

**Garant****eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

**Infotekst:**

Optimal omskylning af skæret med kølemiddel.

Positioneringen inden for skalaen sikrer en præcis kølemiddeloverførsel.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PDJNR/L 2525X15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 32 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 41 mm

Samlet længde L: 112,5 mm

Underlægsplade: 259031 13

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	41 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm

Underlægsplade	259031 13
Fjeder	259046 1
Plattestørrelse	15 mm
Knæledsskrue	259018 5
Skafstørrelse	25 mm
Knæled	259015 5
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
ISO-kode holder	PDJNR/L 2525X15
Samlet længde L	112,5 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskruer Type 5	259018 5
Underlagsplatte Type 13	259031 13
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjeder Type 1	259046 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 5	259015 5