

Garant**Krympepatron slank, SK 50 A = 120, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302342 8
GTIN	4045197505354
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!**
- **Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).**

Anvendelse:

- **Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410 – 302419. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Udvendig Ø D	30,9 mm
Adapter	SK 50 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Værktøjsbasisholdertil SK til SK-konusskaft 50	354225 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Krympepatronforlænger 4,5°med længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
	302416 20/8

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 20/8 mm

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308765 50

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354235 6-9

Køleenhed Type CU1

354215 CU1

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50

308650 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus
50

308740 50

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50

308605 50

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50

308610 50

AntræksbolteForm A Passer til konus 50

308600 50

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50

308620 50

Krympepatronforlænger 4,5°uden længdeindstillingsskrue
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308795 50

Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm

354236 6-9

Krympningsapparat Type SU1

354210 SU1