

**duMONT****Kilenotrømmenål HSS Pasning JS9, Type: 5B1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290420 5B1
GTIN	662600555122
Artikelklasse	29J

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Str. 4B1 til 8C1 endvidere med 45° rejfning.**

Til afgratning af skarpe notkanter.

**Anvendelse:**

Til rationel fremstilling af kilenoter iht. DIN 6885 i én arbejdsgang.

**Bemærk:**

- **Anvend nr. 290405 2A til str. 2A.**
- **Pasning P9 og H9 kan leveres på forespørgsel.**
- **Efter 1/3 og 2/3 arbejdsgang skal trykstødstangen kort hæves – rømmenålen indstiller sig selv.**

Skæremateriale: HSS

Nålelængde: 273 mm

Kilenotbredde: 5 mm

Kilenotdybde: 2,3 mm

Til borings-Ø jfr. DIN 6885: 12 - 17 mm

Rømmelængde i stål: 8 - 40 mm

krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde: 600 kg

**Teknisk beskrivelse**

Kilenotdybde	2,3 mm
Til borings--Ø jfr. DIN 6885	12 - 17 mm
krævet rumtryk ved St50 og maks. rumlængde	600 kg
Nålelængde	273 mm
Kilenotbredde	5 mm
Rygbredde	6,46 mm
Rømmelængde i stål	8 - 40 mm
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Rømmeværktøj

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet		
Olie	egnet		