

Garant**Skærehoved QuickTurn, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250607 20/15
GTIN	4045197650429
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Fordel:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på klampeholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DDJNR/L 2025K15

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 46 mm

Samlet længde L: 125 mm

Underlægsplade: 259031 29

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2025K15
Plattestørrelse	15 mm
Hovedlængde L ₁	46 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 4
Spændejern	259038 7

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	259031 29
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern	259351
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplade Type 4	259025 4
Skrue til underlagsplade	259171
Spændejern Type 6	259038 6
Underlagsplade Type 29	259031 29
Spændejern Type 7	259038 7
Spændejern	259350
Underlagsplade	259271