

**Momentnøgler med reverserbar skralde, Type: 50-3/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	656210 50-3/8
GTIN	4013288219671
Artikelklasse	63F

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget robust, enarmet momentnøgle (firkantet drev 1/2 tomme) med ergonomisk 2-komponentgreb og vendbar skralde med 45 tænder. Nem indstilling og sikring af den angivne værdi sikres af et hørbart og følbart klik, når skalaværdien er nået, og af god læsbarhed på hoved- og finskalaen. Udløsningsmekanismen kan tydeligt høres og mærkes, når den indstillede momentværdi er nået. Til højrespænding. **Måleenhed: Nm, lbfft.**

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi **kun ved højrespænding: ± 3 %**.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formelen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Teknisk beskrivelse

Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Data, kan logges	nej

Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Måleværktøj	mekanisk
Maks. moment	50 Nm
Feedback	akustisk signal
Testprotokol	Producentens testrapport
Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	1056 g
Display	analog
Målemetode	Moment
Drivfirkant	3/8 tommer
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Momentområde	10 - 50 Nm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Kalibrering	O1
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Samlet længde L	395 mm
Skalainddeling 1 delstreg =	0,25 Nm
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgler

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/656210-50-3/8>

