



Fladespændepatron, SK 50, Spænde-Ø D1: 25mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302440 25 |
| GTIN | 4250122600411 |
| Artikelklasse | 36E |

Beskrivelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Samlet længde L | 207 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 25 |
| Spænde-Ø D ₁ | 25 mm |
| Gevind M | M24 |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Udvendig Ø D | 65 mm |
| Adapter | SK 50 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | DIN 2080 |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308620 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308650 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50 | 308615 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 50 | 308600 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 | 308740 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50 | 308610 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 | 308605 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50 | 308660 50 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50 | 308640 50 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm | 309900 25 |