

LOCTITE**Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 511**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083321 511
GTIN	5010266002996
Artikelklasse	04L

Beskrivelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En **komplet overfladekontakt** sikrer **100% tæthed**. Tilbage drejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Egnet til metalgevind indtil M80 / R3.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS07: Udråbstegn
Til gevindstørrelse op til	M80
Til gevindstørrelse, tommer	3 tommer

Producentbetegnelse	LOCTITE 511
min. løsdrejningsmoment	6 Nm
Funktionsstyrke efter	72 h
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Påfyldningsmængde	50 ml
egnet til anvendelsesområde	Gevindtætning
Dynamisk viskositet	9000 - 22000 mPas
Håndfasthed efter	10 min
Kemisk basis	Dimethakrylatester
egnet til materiale	Metal
Temperaturanvendelsesområde	-55 - 150 °C
Maks. spaltømål	0,15 mm
Form	pastøs
Farve	hvid
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Styrkeklasse	lavfast
Tæthed	1,05 g/cm ³
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Tætningsmiddel