

Garant**Fræsevendeskærsplatte XDMT120516ZDSR, til high-feed-fræser, HB4030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212890 ST1400
GTIN	4069515014977
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	XDMT120516ZDSR
Tilspænding f_z pr. tand	1,2 mm
Plattetykkelse S	5.56 mm
Type	ST400
Hjørneradius	1,6 mm
Type	HB4030-1
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1,3 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	3
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdatablad

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		