

Garant

Fræsevendeskersplatte RDHT 0702 MOFN, til kopi- og planfræser, HB7810, diamantbelagt, positiv



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212202 ALU
GTIN	4069515015158
Artikelklasse	21B

Beskrivelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHT 0702 MOFN
Type	ALU
Type	HB7810
Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Antal skift/skær	1

Belægning	diamantbelagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	400 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		