

**Kernebor HSS skæredybde 55 mm, TiAlN, Ø DC m7: 28mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 118822 28     |
| GTIN                | 4069515029551 |
| Artikelklasse       | 12D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft – Ø**19 mm**.

**HSS med speciel TiAlN-belægning** af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

**Anvendelse:**

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

**Leveringsomfang:**

**Uden** udstøder.

**Bemærk:**

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Skæredybde               | 55 mm           |
| Skaft-Ø                  | 19,05 mm        |
| Samlet længde L          | 85,5 mm         |
| Nominel Ø D <sub>c</sub> | 28 mm           |
| Belægning                | TiAlN           |
| Skæremateriale           | HSS             |
| Norm                     | Fabriksstandard |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Skaft       | Weldon-skaft |
| Produkttype | Kernebor     |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | egnet          |                |          |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet          |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| GG                           | egnet          |                |          |
| GGG                          | egnet          |                |          |
| Uni                          | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| våd, maksimal                | egnet          |                |          |
| våd, minimal                 | betinget egnet |                |          |
| tør                          | egnet          |                |          |